

Garant**Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 550/6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 171150 550/6 |
| GTIN | 4045197095268 |
| Classe articolo | 11R |

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente dritti.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).

Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso allegate alle lame.

Dentatura: normale

Larghezza: 45 mm

Spessore: 2,25 mm

Ø foro di tensionamento: 10,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Denti / pollice | 6 |
| Spessore | 2,25 mm |
| Ø Foro di tensionamento | 10,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza L | 550 mm |
| Dentatura | normale |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tipo di prodotto | Lama per segatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |