

bimos

Sedia girevole da lavoro Neon, tessuto, con rotelle, bassa, Colore: BLUE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965444 BLUE
GTIN	4016849546551
Classe articolo	96J

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi, resistenti e traspiranti.

Norma:**DIN 68877****Accessori speciali:**

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

Descrizione tecnica

Supporto lombare	sì
Larghezza seduta	470 mm

Materiale seduta	Tessuto
Serie	Neon
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Altezza schienale	570 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Norma	DIN 68877
Campo di regolazione profondità seduta	420 - 480 mm
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Regolazione schienale a contatto permanente	no
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Colore materiale seduta	nero
Meccanica sincrona	sì
Colore nastro	blu
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole