

**Lama di troncatura, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub>: 26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278005 26
GTIN	4062406380762
Classe articolo	22B

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

**Per:**

Lame per inserti di troncatura n. art. 278029 – 278036.

**Attenzione:**

Possibilità di bloccaggio dell'inserto di troncatura solo in combinazione con i portalama n. art. 278008 e 278009. L'inserto di troncatura può essere comodamente sostituito solo allentando la vite anteriore del listello di fissaggio del portalama.

**Nota:**

A partire da una profondità gola di 14 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

**Descrizione tecnica**

Altezza tagliente h <sub>5</sub>	26 mm
Larghezza b <sub>2</sub>	2,6 mm
Larghezza gola w	3; 4 mm
Altezza h <sub>1</sub>	21,4 mm
Per Ø pezzo max.	60 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura