

**Lama di troncatura, neutro, Altezza tagliente h₅: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278005 32
GTIN	4062406380779
Classe articolo	22B

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Per:

Lame per inserti di troncatura n. art. 278029 – 278036.

Attenzione:

Possibilità di bloccaggio dell'inserto di troncatura solo in combinazione con i portalama n. art. 278008 e 278009. L'inserto di troncatura può essere comodamente sostituito solo allentando la vite anteriore del listello di fissaggio del portalama.

Nota:

A partire da una profondità gola di 14 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

Descrizione tecnica

Larghezza b ₂	2,6 mm
Per Ø pezzo max.	65 mm
Altezza h ₁	25 mm
Larghezza gola w	3; 4 mm
Altezza tagliente h ₅	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura