



Lama per segatrici, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 400/10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	171550 400/10
GTIN	4045197346933
Classe articolo	16E

Descrizione

Esecuzione:

KOMET bimetallo – Punta dei denti in HSS-M3 e parte posteriore della lama in acciaio per molle. Per prestazioni di taglio e avanzamenti elevati. Resistente alla rottura per la massima sicurezza sul posto di lavoro.

Nota:

Lame in acciaio superrapido HSS **KOMET**: altre esecuzioni come per es. VP 7 (angolo di spoglia 7°, dentatura Vario) e P 13 (angolo di spoglia 13° – speciale per acciai inossidabili) disponibili su richiesta.

Dentatura: normale

Larghezza: 32 mm

Spessore: 1,6 mm

Ø foro di tensionamento: 8,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza L	400 mm
Denti / pollice	10
Ø Foro di tensionamento	8,5 mm
Spessore	1,6 mm
Larghezza	32 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	Ko-Bi3
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		