


Supporto per tornitura, destro, Dim. codolo: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278015 16
GTIN	4062406381370
Classe articolo	22B

Descrizione
Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	39 mm
Dimensione codolo	16 mm
Profondità cave t_{max}	21 mm
Lunghezza complessiva L	109 mm
Larghezza gola w	3 mm
Larghezza gola w	4 mm
Vite	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

