


**Supporto per tornitura, destro, Dim. codolo: 20mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278015 20
GTIN	4062406381387
Classe articolo	22B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	39 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	20 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva $L$	129 mm
Larghezza gola $w$	3 mm
Larghezza gola $w$	4 mm
Vite	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Profondità cave $t_{max}$	21 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

