



Nastro metallico per seghe RRR Plus, 30 m, Larghezza mm / Denti per pollice: 6/24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	172000 6/24
GTIN	4045197253347
Classe articolo	16F

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura normale – Incremento costante con **angolo di spoglia superiore 0°**. Contenuta in un portarotolo in plastica.

RRR-Plus in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.

Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d'azione).

Nota:

- **Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Spessore: 0,65 mm

Descrizione tecnica

Angolo di spoglia superiore	0 grado
-----------------------------	---------

Spessore	0,65 mm
Larghezza	6 mm
Dentatura	normale
Attributo del nome del prodotto	30 m
Lunghezza	30 m
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
GG(G)	idoneo	40 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		