

**Supporto per tornitura, destro, Dim. codolo: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278017 16
GTIN	4062406381738
Classe articolo	22B

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina $L_1$	30 mm
Vite	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Larghezza gola w	3 mm
Larghezza gola w	4 mm
Profondità cave $t_{max}$	12 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

