



**Supporto per tornitura, sinistro, Dim. codolo: 20mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278018 20
GTIN	4062406381776
Classe articolo	22B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	30 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva $L$	120 mm
Profondità cave $t_{max}$	12 mm
Vite	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Ampiezza funzionale $L_4$	20 mm
Larghezza gola $w$	3 mm
Larghezza gola $w$	4 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

