


**Supporto per tornitura, destro, Dim. codolo: 25mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 278017 25     |
| GTIN            | 4062406381752 |
| Classe articolo | 22B           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

**Descrizione tecnica**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Lunghezza complessiva L                | 120 mm                                |
| Larghezza gola w                       | 3 mm                                  |
| Larghezza gola w                       | 4 mm                                  |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 25 mm                                 |
| Vite                                   | 279816 4 (SW5; 5 Nm)                  |
| Profondità cave t <sub>max</sub>       | 12 mm                                 |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 30 mm                                 |
| Dimensione codolo                      | 25 mm                                 |
| Tipo di impiego                        | destro                                |
| Passaggio interno per LR               | sì                                    |
| Possibilità di troncatura assiale      | no                                    |
| Tipo di prodotto                       | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

