


**Supporto per tornitura, sinistro, Dim. codolo: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 278018 16 |
| GTIN | 4062406381769 |
| Classe articolo | 22B |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------------------|
| Larghezza gola w | 3 mm |
| Larghezza gola w | 4 mm |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 30 mm |
| Vite | 279816 3 (SW5; 5 Nm) |
| Dimensione codolo | 16 mm |
| Profondità cave t _{max} | 12 mm |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 16 mm |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

