

**Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø Codolo DS: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278023 20
GTIN	4062406381639
Classe articolo	22B

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	16,5 mm
t_{max} . Lavorazione interna	5 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Larghezza gola w	3; 4 mm
Vite	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Spostamento centrale L_3	8 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	30 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

