

**Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø Codolo DS: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278023 32
GTIN	4062406381653
Classe articolo	22B

Descrizione**Esecuzione:**

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Larghezza gola w	3; 4 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti arretrati	60 mm
Vite	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Ø Preforatura minimo D _{min}	30 mm
t _{max} . Lavorazione interna	5 mm
Spostamento centrale L ₃	14,5 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

