

**Garant****Set di 6 lamatori per sedi di viti in cassetta, Modello: DF****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156420 DF
GTIN	4045197087973
Classe articolo	11M

**Descrizione****Esecuzione:**

Assortimento dei lamatori più utilizzati per viti **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Svasatore piatto per sedi di viti n. art. 156020 **DF** = per fori passanti, grado di precisione **fine**.

**Contenuto:**

Ø lamatore (× Ø perni): cad. 1 pz. Dim. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

**Descrizione tecnica**

Modello	DF
Numero taglienti Z	3
Angolo di affilatura	180 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 373

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	27 m/min	P
a umido max.	idonea		

## Accessori

Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5