



## Barra alesatrice per tornitura, sinistro, Ø Codolo DS: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278024 20
GTIN	4062406381660
Classe articolo	22B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3; 4 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	8 mm
t <sub>max.</sub> Lavorazione interna	5 mm
Vite	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti arretrati	30 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	16,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

