



Barra alesatrice per tornitura, sinistro, Ø Codolo DS: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278024 25
GTIN	4062406381677
Classe articolo	22B

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
t_{max} . Lavorazione interna	5 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Vite	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Spostamento centrale L_3	12 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	50 mm
Larghezza gola w	3; 4 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

