



## Mandrino con bloccaggio radiale esecuzione in metallo, Modello: 13-1/2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Classe articolo	32W

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
- Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.
- Buona precisione di concentricità radiale.
- Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Pinze di serraggio speciali per ridurre l'usura.

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina chiusa	71,2 mm
Ø Esterno	42 mm
Adattatore	1/2-20 pollici
Potenza massima	1100 W
Campo di serraggio	1,5 - 13 mm
Lunghezza della testina aperta	64,5 mm
Modello	13-1/2
Bloccaggio radiale	sì

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave