

**HOLEX****Set di guanti monouso 100 pezzi, Misure guanti da lavoro: 10-S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094786 10-S
GTIN	4062406381868
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.

**Norma:**

EN 374; EN 420

**Descrizione tecnica**

Tipo di guanto	Guanto monouso
Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di silicone

EN 374:2016	modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKPT
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiale supporto	Nitrile
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Spessore	0,1 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Colore	blu
Campo di applicazione	Precisione
Norma/regolamento	EN 374
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso