



Levigatrici a nastro ad aria compressa Dynafile®, Modello: 15006



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079551 15006
GTIN	616026150065
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi versatili con **guida del nastro di tela abrasiva regolabile, corsa diritta esatta** e **braccio di contatto** intercambiabile per la lavorazione con ruota o superficie di contatto. La copertura in materiale composito per i nastri di tela abrasiva consente il **cambio rapido e semplice dei nastri**. Il **raffreddamento dei nastri di tela abrasiva** mediante l'aria di scarico aumenta la durata dei nastri stessi. Impugnatura regolabile. **Set di Mini-Dynafile® II**, levigatrice a nastro pratica in esecuzione leggera, compatta e flessibile. Testa regolabile. Ideale per lavorare in punti stretti. Misure nastri di tela abrasivi 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Uso:

Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

Fornitura:

Incl nippli. **Mini-Dynafile® II**, 3 bracci di contatto, set di nastri di tela abrasivi, valigetta di trasporto.

Nota:

Ulteriori esecuzioni con braccio di contatto per Dynafile® disponibili su richiesta o nel nostro eShop.

Descrizione tecnica

Peso	0,8 kg
Serie	Mini- Dynafile II
Rumorosità	81 dB(A)
Larghezza del nastro	3-4; 6; 13; mm

Lunghezza del nastro	305 mm
Potenza fornita	295 W
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	564 l/min
Denominazione originale prodotto	Set Mini-Dynaflex II
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

Accessori

Braccio di contatto per Mini-Dynaflex® II Modello 15026	079562 15026
Braccio di contatto per Mini-Dynaflex® II Modello 15030	079562 15030
Braccio di contatto per Mini-Dynaflex® II Modello 15028	079562 15028