

Garant**Lama di troncatura eco per intaglio radiale, sinistra, Larghezza gola w: 5/6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274110 5/6
GTIN	4062406384418
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	5; 6 mm
Profondità max gola t_{max}	25 mm
Lunghezza complessiva L	77 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

