

Set di portainseri con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255120 16
GTIN	4062406383084
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Insero adatto	CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Dimensione codolo	16 mm
Ricambi	259981 7
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 7

259981 7