

Set di portainseri con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255121 16
GTIN	4062406384616
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Ricambi	259981 7
Insero adatto	CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 7

259981 7