



Set di portainseri con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255120 20
GTIN	4062406383091
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Insero adatto	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Ricambi	259981 8
Codice ISO portautensile	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11;
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 8

259981 8