

**Set di portainseri con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255121 20
GTIN	4062406384623
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
Insero adatto	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Ricambi	259981 8
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Normativa	DIN ISO 5610
Normativa	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 9

259981 9