

**Set di portainseri con bloccaggio, sinistra, Dim. codolo: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265131 10
GTIN	4062406384654
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	10 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	13 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21 mm
Codice ISO portautensile	SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Insero adatto	CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Ricambi	269981 6
Dimensione codolo	10 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 6	269981 6
--	----------