

Set di portainseriti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255121 25
GTIN	4062406384630
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ricambi	259981 9
Insero adatto	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 9

259981 9