

**Set di portainseri con bloccaggio, destra, Dim. codolo: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265130 10
GTIN	4062406384647
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Insero adatto	CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Ricambi	269981 6
Lunghezza complessiva L	70 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	10 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	13 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21 mm
Dimensione codolo	10 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destra

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 6	269981 6
--	----------