



## Nastro metallico per seghe RRR Plus, 30 m, Larghezza mm / Denti per pollice: 10/18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	172000 10/18
GTIN	4045197253453
Classe articolo	16F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Dentatura normale** – Incremento costante con **angolo di spoglia superiore 0°**. Contenuta in un portarotolo in plastica.

**RRR-Plus** in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.

#### Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d'azione).

#### Nota:

- **Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Spessore: 0,65 mm

### Descrizione tecnica

Larghezza	10 mm
-----------	-------

Angolo di spoglia superiore	0 grado
Spessore	0,65 mm
Dentatura	normale
Attributo del nome del prodotto	30 m
Lunghezza	30 m
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	65 m/min	P
GG(G)	idoneo	40 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		