



## Set di barre alesatrici in acciaio con LR, destra, Modello: SET07



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Classe articolo	29W

### Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	27,5 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15,5 mm
Codice ISO portautensile	A0810H SDUCR07
Codice ISO portautensile	A1012K SDUCR07
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	8 mm

Larghezza del collo L <sub>4</sub>	10 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	6,5 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice