

Garant

Set di 6 lamatori per sedi di viti in cassetta, Modello: K



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156420 K
GTIN	4045197087997
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento dei lamatori più utilizzati per viti **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Svasatore piatto per sedi di viti n. art. 156220 **K** = per preforo.

Contenuto:

Ø lamatore (× Ø perni): cad. 1 pz. Dim. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Modello	K
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura	180 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 373
Codolo	Codolo cilindrico con h9

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	27 m/min	P
a umido max.	idonea		

Accessori

Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2 11X5 mm	156220 11X5