


Garant**Ganascia riportata LANG con traversa sottile, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363019 80
GTIN	4062406388485
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce con traversa sottile per migliorare l'accessibilità; attenzione: Dim. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Dim. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Dim. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.

Necessaria goffatura preliminare del profilo dei denti.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	50 mm
b ₁	80 mm
Altezza ganasce h	28 mm
Peso	0,45 kg
Altezza h ₂	13 mm
Per codice a colori	Xtric 80
Lunghezza l ₁	3 mm
Altezza h ₁	3 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

