


**Garant****Ganascia riportata LANG con traversa sottile, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363019 125
GTIN	4062406388492
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganascie con traversa sottile per migliorare l'accessibilità; attenzione: Dim. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Dim. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Dim. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.

Necessaria goffratura preliminare del profilo dei denti.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza ganasce l	66 mm
Altezza h <sub>2</sub>	18 mm
Altezza ganasce h	38 mm
b <sub>1</sub>	125 mm
Peso	1,35 kg
Lunghezza l <sub>1</sub>	3 mm
Altezza h <sub>1</sub>	3 mm
Per codice a colori	Xtric 125
Tipo di prodotto	Ganascie per morsa a vite

