

Garant**Lamatore per sedi di viti senza perno, Ø Lamatore DC: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156520 15
GTIN	4045197088017
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Lamatore a più taglienti con scanalature elicoidali con foro frontale per l'alloggiamento di diversi perni di guida. Il perno viene fissato al lamatore mediante un grano.

Uso:

Grazie ai perni di guida intercambiabili, si può utilizzare **uno** svasatore con fori guida di **diversi** diametri.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Le misure si riferiscono a viti a norme DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Con il perno di guida corrispondente è possibile utilizzare lo stesso lamatore anche per viti di altre misure o per la svasatura a gradini.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Per dimensione viti	M8
Ø Foro a	4 mm
Ø Svasatura	15 mm
Cono Morse CM	2
Lunghezza complessiva L	132 mm
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 375

Codolo	Cono Morse
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		