

BENNING**Cercafase bipolari DUSPOL®, Tipo di dispositivo: ANALOG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473106 ANALOG
GTIN	4067263133025
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d'acqua con superfici di presa in gomma.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell'artigianato, dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti). Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, **con collegamento del carico (inserire interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante pulsante)**. Omologato per il controllo della tensione su **impianti fino a 1000 V**. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Fornitura:

1x rilevatore di tensione n. art. 473105 ANALOG o DIGITAL.
1x borsa di trasporto n. art. 473336 B.

Descrizione tecnica

Campo visualizzazione AC	12 - 1000 V
Campo visualizzazione DC	12 - 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vibro - Allarme	sì
Controllo della fase	LCD
Taratura	I1
Controllo della direzione del campo rotante	LCD
Grado di protezione IP	IP 65
Display	Bobina mobile (illuminata)
Denominazione originale prodotto	ANALOG
Controllo della polarità	LED
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Cercafase bipolariDUSPOL® Tipo di dispositivo ANALOG	473105 ANALOG
Borsa di trasporto Duspole Modello B	473336 B