

**Regolatore di pressione 0,5 – 10 bar, Ø Filettatura interna: 3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie al pacchetto di accoppiamento.

Gruppo condizionatore modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura interna	3/8 pollici
Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti	1150 l/min

Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti	183 mm
Altezza (H)	196 mm
Tipo di prodotto	Regolatore di pressione