

Garant**Utensile per foratura e tornitura "4 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268404 25
GTIN	4062406392499
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo cilindrico.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
- Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
- In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
- Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrificante (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø Nominale D	25 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Lunghezza utile L ₁	37,5 mm
Inserto adatto	ZCMX 13..
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di impiego	destra

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 43	269028 43
Set di viti per inserti Modello 45	269028 45