

Garant**XNEX 080608, HB7525, Modello: ST900**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale in metallo duro a 2x3 taglienti per **l'utilizzo con frese per spallamenti**.
I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
profondità di taglio massima $a_{p,max}$: 4 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,18 mm
Spessore inserti S: 6.35 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,18 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	ST900
Spessore inserti S	6.35 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB7525

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	335 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		