


Garant
XNEX 080608, HB735, Modello: UNI


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per **l'utilizzo con frese per spallamenti**. I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
 profondità di taglio massima $a_{p \max}$: 4 mm
 Spessore inserti S: 6.35 mm

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	UNI
Spessore inserti S	6.35 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		