


Garant**XNEX 080608, HB7635, Modello: INOX**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente. Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per **l'utilizzo con frese per spallamenti**.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,13 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Spessore inserti S	6.35 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		