



Portautensili per lamatori modulari, Dimensione / Dimensione gambo: 0MK1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156720 0MK1
GTIN	4033591011465
Classe articolo	16C

Descrizione

Esecuzione:

Con sole 4 misure di portautensili si riesce a coprire un campo da 5 mm a 66 mm (fino a 85 mm su richiesta). Lamatore e perno guida **di una** misura sono **combinabili a piacere**; il perno guida può essere sostituito senza allentare il lamatore.

Temprati e rettificati. Lamatore e perno sono fissati con una vite; una spina supplementare di tenuta impedisce al lamatore di slittare.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/lamatore.

Per i fori passanti a gradini sono disponibili a magazzino utensili in 2 lunghezze che consentono di realizzarli senza preforo.

Nota:

Svasatori a perno con **rivestimento TiN** disponibili su richiesta. Per la lavorazione di ghisa grigia, ottone e acciai al nichel-cromo è disponibile anche l'apposita **esecuzione in metallo duro**.

Campo di lamatura: 8 - 16,5 mm

Ø foro H7: 10 mm

Foro lunghezza: 18 mm

Ø esterno: 18 mm

Lunghezza a: 42 mm

Lunghezza b: 49,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza b	49,5 mm
Campo di lamatura	8 - 16,5 mm

Lunghezza a	42 mm
Ø Foro H7	10 mm
Lunghezza foro	18 mm
Ø Esterno	18 mm
Tipo di prodotto	Adattatore