

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 50
GTIN	5012095029953
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Materiale superficie	zincato
Altezza con filettatura	22 mm
Filettatura	M6 mm
Boccola filettata	sì
Termostabilità massima	120 °C
Altezza	10 mm
Ø	50 mm

Peso	110 g
Forza di tenuta nominale	220 N
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M6	085921 M6
---	-----------