

Garant**Set di punte universali HM, Numero di punte: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	787078 7
GTIN	4062406393311
Classe articolo	71C

Descrizione**Esecuzione:**

Punta universale con **inserto in metallo duro particolarmente affilato** per realizzare fori di precisione su diversi materiali. Scanalatura elicoidale voluminosa per **l'evacuazione rapida della polvere di trapanatura e dei trucioli**. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di materiali differenti, anche in un'unica operazione:

- **laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.**
- **Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.**
- **Metallo e combinazioni di materiali in un'unica operazione, come ad es. durante il montaggio delle finestre o l'armatura in calcestruzzo.**

Contenuto:

Punta n. art. 787070: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Nota:

- **Attenzione: Ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**
- **Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.**

Descrizione tecnica

Numero di punte	7
-----------------	---

Ø Punta	4 - 10 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Punte universali

Accessori

Punte universali in metallo duro Ø Punta 6 mm	787070 6
Punte universali in metallo duro Ø Punta 4 mm	787070 4
Punte universali in metallo duro Ø Punta 10 mm	787070 10
Punte universali in metallo duro Ø Punta 8 mm	787070 8
Punte universali in metallo duro Ø Punta 5 mm	787070 5