



## Portautensili per lamatori modulari, Dimensione / Dimensione gambo: 1/12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156720 1/12
GTIN	4033591011472
Classe articolo	16C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con sole 4 misure di portautensili si riesce a coprire un campo da 5 mm a 66 mm (fino a 85 mm su richiesta). Lamatore e perno guida **di una** misura sono **combinabili a piacere**; il perno guida può essere sostituito senza allentare il lamatore.

Temprati e rettificati. Lamatore e perno sono fissati con una vite; una spina supplementare di tenuta impedisce al lamatore di slittare.

#### Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/lamatore.

Per i fori passanti a gradini sono disponibili a magazzino utensili in 2 lunghezze che consentono di realizzarli senza preforo.

#### Nota:

Svasatori a perno con **rivestimento TiN** disponibili su richiesta. Per la lavorazione di ghisa grigia, ottone e acciai al nichel-cromo è disponibile anche l'apposita **esecuzione in metallo duro**.

Campo di lamatura: 14 - 27,5 mm

Ø foro H7: 14 mm

Foro lunghezza: 20 mm

Ø esterno: 24 mm

Lunghezza a: 55 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza foro	20 mm
Lunghezza a	55 mm
Campo di lamatura	14 - 27,5 mm

Ø Foro H7	14 mm
Ø Esterno	24 mm
Tipo di prodotto	Adattatore