



Set di lamatori modulari per sedi di viti, supporto di legno, Dimensione / Dimensione gambo: 0/10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Classe articolo	16C

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento di portautensili, lamatori e perni guida per la lavorazione dei \emptyset di foratura più comuni.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/svasatore.

Contenuto:

cad. 1 lamatore n. art. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

cad. 1 perno guida n. art. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

cad. 1 portautensili art. 156720 con codolo: \emptyset 10 mm

Nota:

Assortimenti di svasatori combinati disponibili su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma a "T".

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Numero taglienti Z: 2

Campo di lamatura: 8,5 - 16,5 mm

Descrizione tecnica

Campo di lamatura	8,5 - 16,5 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

Accessori

Portautensili per lamatori modulari Dimensione / Dimensione gambo 0/10	156720 0/10
---	-------------