



### Calibro a corsoio digitale ZEUS, Intervallo di misurazione: 1500mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415405 1500
GTIN	4010995009151
Classe articolo	46P

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Calibro a corsoio molto leggero e robusto con corsoio in carbonio ed elementi di guida in acciaio temprato.

Superfici di contatto e punte di misura in acciaio temprato inossidabile con rivestimento TiN.  
Incluse vite di bloccaggio e microregolazione.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032, custodia in legno.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8950, portapezzi e altri adattatori su richiesta.

#### Descrizione tecnica

Taratura	A1
Lettura	0,01 mm
Lunghezza dei becchi	150 mm
Campo di misura	1500 mm
Limite di errore	0,05 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria

## Scheda tecnica

Imballaggio	Custodia rigida
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/415405-1500>