



Set di lamatori modulari per sedi di viti, supporto di legno, Dimensione / Dimensione gambo: 1/12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Classe articolo	16C

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento di portautensili, lamatori e perni guida per la lavorazione dei \emptyset di foratura più comuni.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/svasatore.

Contenuto:

cad. 1 lamatore n. art. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

cad. 1 perno guida n. art. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

cad. 1 portautensili n. art. 156720 con codolo: \emptyset 12 mm

Nota:

Assortimenti di svasatori combinati disponibili su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma a "T".

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 3

Numero taglienti Z: 3

Campo di lamatura: 14,5 - 24,5 mm

Descrizione tecnica

Campo di lamatura	14,5 - 24,5 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti