



Utensile portagodroni a fresare universale, Dim. codolo: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290200 10
GTIN	4030741663703
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Descrizione tecnica

Per \varnothing godrone d_1	15 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	8 mm
Codolo larghezza	10 mm
Codolo altezza	10 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 5
Campo di impiego	3 - 50 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBR30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1×AA

Per il profilo zigrinato	RAA 1×BL30°
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1×BL15°
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1×BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HMI, disco, vite Modello 5	299920 5
--	----------