



## Set di lamatori modulari per sedi di viti, supporto di legno, Dimensione / Dimensione gambo: 1MK2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156700 1MK2
GTIN	4033591011595
Classe articolo	16C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimento di portautensili, lamatori e perni guida per la lavorazione dei  $\emptyset$  di foratura più comuni.

#### Uso:

**Per lamature a norma DIN**, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/svasatore.

#### Contenuto:

cad. 1 lamatore n. art. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

cad. 1 perno guida n. art. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

cad. 1 portautensili art. 156720 con codolo: CM2

#### Nota:

Assortimenti di svasatori combinati disponibili su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma a "T".

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 3

Numero taglienti Z: 3

Campo di lamatura: 14,5 - 24,5 mm

### Descrizione tecnica

Campo di lamatura	14,5 - 24,5 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

## Accessori

Portautensili per lamatori modulari Dimensione / Dimensione gambo 1MK2	156720 1MK2
---	-------------