

Garant

**Tronchesi a tagliente laterale per elettronica speciale per fili duri, KW,
Lunghezza complessiva: 135mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726762 135
GTIN	4062406395049
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Pinze con taglienti per taglio agevolato. Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo accurato grazie ai fori precisi e alle superfici rettificate per garantire un taglio preciso. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. Manici rivestiti in **bimateriale** conduttivo. **Indicati per ESD.**

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	13 mm
Lunghezza tagliente	12 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	1,3 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	0,4 mm
Lunghezza complessiva	135 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	senza testimone
Materiale	Acciaio al carbonio (C70)
Superficie	fosfatata antiriflesso

Attributo del nome del prodotto	KW
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente